






Installation Guide / 安装指导

Thermot actuator / Thermot 热电驱动器



1 Installation / 安装



Technical Data

Supply voltage	24 V AC/DC (Class II (SELV)) and 230 V AC (3A pre-fuse)
Frequency	50-60 Hz
Running power consumption	2 W
Spindle travel time	~3 min.
Ambient temperature	0-60° C
Enclosure	IP 41
Cable length	600 mm
Certificate	CE

技术参数

供电电压	24 V AC/DC (Class II (SELV)) 和230 V AC (3A 保险)
频率	50-60 Hz
功率	2 W
全行程动作时间	~3 min
存贮温度	0-60° C
封装等级	IP 41
电缆长度	600 mm
认证	CE

丹佛斯自动控制管理（上海）有限公司

地址：上海市宜山路900号科技大楼C座22层
邮编：200233
电话：+86 21 61513000
传真：+86 21 61513100

北京分公司

地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心A栋20层
邮编：100027
电话：+86 10 85352588
传真：+86 10 85352599

天津分公司

地址：天津市南开区南京路358号今晚大厦10层
邮编：300100
电话：+86 22 27505888
传真：+86 22 27505999

Danfoss公司对样本、小册子和其他印刷资料里可能出现的错误不负任何责任。恕Danfoss公司有权改变其中产品而不事先通知。这同样适用于已经订了货的产品，只要该变更不会造成已商定的必要的技术规格的改变。本材料中所有的商标为相关公司的财产。Danfoss和Danfoss的标志是Danfoss公司A/S(丹佛斯总部)的商标。丹佛斯公司保留全部所有权。

Danfoss A/S
Floor Heating Hydronics
Ulvehavevej 61
7100 Vejle
Denmark
Phone:+45 7488 8500
Fax: +45 7488 8501
Email: heating@danfoss.com
www.floorheating.danfoss.com

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequent changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.