

# Tehnički podaci **Zaporni H-ventili tip RLV-KS za pločaste radijatore** - za dvocijevne sustave - zaporni

## Primjena




Pomoću zapornog H-ventila tip RLV-KS može se pojedinačno svaki pločasti radijator s razmakom 50 mm između središta priključaka odvojiti kako bi se bez teškoća i bez utjecaja na druge dijelove sustava izvršili npr. radovi održavanja.

Zaporni H-ventil tip RLV-KS je poniklan i može se dobiti u ravnoj i kutnoj izvedbi. H-komad se može direktno priključiti na radijatore s vanjskim G $\frac{3}{4}$ A navojem. Uz korištenje samobrtvećeg adaptera moguće je H-komad primijeniti i za radijatore s unutrašnjim G $\frac{1}{2}$  navojem.

Priključak na cijevi iz bakra, mekog čelika, PEX-a i Alupex-a izvodi se pomoću Danfossovih steznih fittinga. Vidjeti odgovarajući zasebni list Tehnički podaci.

Radi izbjegavanja korozije i taloženja kamenca sastav tople vode mora biti u skladu sa smjernicom VDI 2035 (Verein Deutscher Ingenieure).


## Sustav



## Naručivanje i podaci


Tip	Izvedba	Priključak		Maks. radni tlak	Ispitni tlak	Maks. temp. vode	K <sub>vs</sub> (maksimalni protok)	Kataloški br.
		Radijator	Sustav					
RLV-KS	kutni	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{3}{4}$	10 bar	16 bar	120 °C	1,3 m <sup>3</sup> /h	003L0222
	ravni							003L0220
	kutni	G $\frac{3}{4}$ A	G $\frac{3}{4}$					003L0223
	ravni							003L0221

## Pribor

Proizvod	Kataloški br.
Samobrtveći spojni komad <sup>1)</sup> za pločaste radijatore s unutrašnjim navojem G $\frac{1}{2}$	 003L0297

<sup>1)</sup> Pakiranje: 20 kom.

Konstrukcija







1. Pločasti radiator
2. Integrirani ventil
3. Samobrtveći adapter
4. Zatvaranje

**Materijali u kontaktu s vodom**

Kučičte i drugi metalni dijelovi ventila	MS 58
O-prsteni	EPDM

Dimenzije



Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalim tiskanim materijalima. Danfoss pridržava pravo izmjena na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uvjetom da te izmjene ne mijenjaju već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovom materijalu vlasništvo su (istim redoslijedom) odgovarajućih poduzeća Danfoss. Danfoss oznake su zaštitni žigovi poduzeća Danfoss A/S. Sva prava pridržana.



**Danfoss d.o.o.**

Magazinska 9a  
 HR-10000 ZAGREB  
 Tel.: 00385 1 606 40 76  
 Fax: 00385 1 606 40 80  
 E-mail: danfoss.hr@danfoss.com  
 www.grijanje.danfoss.com